

## POLAR MADRASS



**Färg:** Marinblå

*Polar madrass erbjuder en balanserad kombination av komfort, hygien och säkerhet. Madrassen är utvecklad för vård- och omsorgsmiljöer där vätsketäthet, brandskydd och enkel rengöring är viktiga krav i den dagliga driften.*

- Hygieniskt, avtorkningsbart överdrag som håller ytan torr och fräsch
- Värmesvetsade sömmar som förhindrar vätskeinträngning – idealisk vid inkontinens
- CMHR-skumkärna (Combustion Modified High Resilience) för pålitligt stöd och lång hållbarhet

Polar madrassen är särskilt framtagen och lämplig för verksamheter med krav på god hygien och vätsketäthet med säkerhetskrav. Polar madrassen har en följsam kärna av CMHR-skum (Combustion Modified High Resilience) - ett elastiskt polyuretanskum med inbyggda flamskyddsegenskaper som ger ökad brandsäkerhet och långvarig formstabilitet - som ger stabilt stöd och bibehåller formen över tid, samtidigt som materialet uppfyller höga krav på brandsäkerhet. Det vattentåliga, avtorkningsbara överdraget är lätt att hålla rent och bidrar till god hygien. Värmesvetsade sömmar hindrar effektivt vätska från att tränga in och skyddar madrassens kärna, vilket gör den särskilt lämplig i miljöer där inkontinens förekommer. Polar är ett robust och lättskött val med väl avvägda egenskaper för trygg och hygienisk användning. Lämplig för patientrum.

### PRODUKTDATA

#### Material

Polyuretan/polyeten med värmesvetsade sömmar för vätske- och manipulationstålighet. Kärna i brandsäkert CMHR-skum (Combustion Modified High Resilience).

#### Underhåll

För rengöring av ytliga fläckar används en engångsduk och en varm lösning av mildt, neutralt rengöringsmedel. Slipande rengöringsmedel ska inte användas. Desinficera vid behov med en svag klorlösning (0,1 %, motsvarande 1000 ppm). Undvik rengöringsmedel med biologiska eller fenolbaserade ämnen. Alla rengörings- och desinfektionsmedel ska noggrant sköljas bort, och överdraget ska torkas helt innan förvaring eller återanvändning. Madrassen bör regelbundet vändas, både uppfifrån och ned samt sida till sida, för att skumkärnan ska återhämta sig och livslängden förlängas.

#### Tekniska data

HSP870: H 125 mm, L 1900 mm, B 900 mm. Vikt: 8 kg.

#### Hållbarhet

Brandskyddad enligt BS 7177:2008 + A1:2011, crib 5. Källsorteras som brännbart avfall.

#### Leverans

Leveranstid 6-8 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. För mer information om aktuell leveranstid i samband med orderbekräftelse eller innan beställning. Vänligen kontakta oss på [info@healsafeinterior.com](mailto:info@healsafeinterior.com)

#### Garanti

2 år. Gäller vid normal användning. Full garanti lämnas för tillverkningsfel.

#### Tillverkning/Produktion

Europa