

CIGLOW – CIGARETTÄNDARE, UTOMHUS



HSC100 H 230 mm, B 175 mm, D 60 mm

Färg: Rostfritt stål.

Finns även som: 110v, 230v

Fastmonterad cigarettändare i rostfritt stål för säkra och kontrollerade rökutrymmen i miljöer med höga säkerhetskrav.

- Timerstyrd funktion som minskar risken för incidenter.
- Tillverkad i syrafast rostfritt stål med ligatursäker och vandalresistent design.
- Fast installation för ökad kontroll och tryggare miljöer.

Cigarettändaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål (marine grade) och har en ligatursäker design som lämpar sig väl för miljöer med höga säkerhetskrav och där öppen låga kan innebära en säkerhetsrisk – såsom rättspsykiatri, kriminalvård, ungdomshem m.m. Enheten monteras direkt på vägg eller på annan plan yta och ansluts till det fasta elnätet via ett genomföringshål på baksidan. Val av volt (230 eller 110) görs i samband med beställning. Installation ska ske av yrkesperson med behörighet för elinstallation. Under installationen lossas säkerhetsskruven så att frontplåten kan tas bort och vägghuset fästas. När enheten är korrekt installerad, återmonteras frontplåten och säkras med skruven. För servicebehov kan frontplåten enkelt tas bort, utan att själva vägghuset behöver demonteras. Vid användning trycker användaren på knappen och släpper. En säkerhetstimer aktiveras, vilket startar en automatiserad cykel: elementet värms upp, stängs av och genomgår därefter en nedkylningsfas. Cykeln kan inte startas om förrän den är helt avslutad, vilket minimerar risk för felanvändning eller överhettning. Den flammfria cigarettändaren bidrar till ökad säkerhet genom att helt ersätta traditionella tändare och tändstickor, vilket minskar risken för bränder, skadegörelse och hotfulla situationer. Den fasta installationen bidrar till att rökning sker på avsedda platser, vilket underlättar tillsyn och minskar belastningen på personal. Cigarettändaren lämpar sig för utomhusmiljöer. Vid placering inomhus rekommenderar vi den något mindre och nättare, men lika robusta, [HSC100 Cigarettändare, inomhus](#).

PRODUKTDATA

Material

Syrafast rostfritt stål.

Underhåll

Rengöring bör utföras med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Undvik slipande material och starka kemikalier som kan repa eller missfärga stålytan. För bästa resultat – torka alltid av med rent vatten efter rengöring och avsluta med att torka ytan torr för att undvika fläckar eller korrosionsangrepp. Rengör endast produkten när strömmen är bruten. Detta för att undvika fuktskador och säkerhetsrisker vid kontakt med elektriska komponenter såsom tryckknapp och cigaretthål. Vid behov av desinfektion rekommenderas alkoholbaserade ytdesinfektionsmedel som är godkända för rostfritt stål. Undvik klorbaserade medel, då dessa kan orsaka korrosion över tid. Rengöring bör utföras regelbundet, särskilt i miljöer med hög belastning, fukt eller där hygien är särskilt viktig. Högtryckstvätt och ångrengöring får ej användas.

Tekniska data

Vikt: 3 kg. Kapslingsklass IP65. 230 V eller 110 V (val görs vid beställning). CE-märkt. Elementet är av skruvtyp, modell CIG-SL, och sitter internt monterat för ökad säkerhet. Om cigarettändarens tändstift slutar fungera efter en tid är CIG-SL-elementet troligen förbrukat. Beställ ett nytt via order@healsafeinterior.com.

Leverans

Leveranstid 6–8 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. För mer information om aktuell leveranstid i samband med orderbekräftelse eller innan beställning, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com. Vid reklamation, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Tillverkning/Produktion

Europa.

Ersättningsdel:

Glödstift HSC102 (skruvmodell), tillgängligt på begäran.

Hållbarhet

Ciglow innehåller elektriska komponenter, och skall sorteras som elavfall.

Garanti

12 månader, med undantag för CIG-SL värmeelementet som är en förbrukningsvara.

Montering

Vid installation lossas säkerhetsskruven som håller fast frontplåten. När skruven är borttagen kan frontplåten lyftas av, vilket ger åtkomst till väggboxen. Väggboxen monteras och ansluts till elnätet enligt. När enheten sitter säkert på plats återmonteras frontplåten och fästs med säkerhetsskruvar.