


CIGLOW – CIGARETTÄNDARE, INOMHUS



HSC101 H 175 mm, B 125 mm, D 60 mm

Färg: Svart.

En vandal- och ligatursäker cigarettändare för väggmontering, anpassad för miljöer med höga krav på säkerhet, robusthet och enkel användning.

- Timerstyrd funktion för kontrollerad användning.
- Ligatursäker och vandalresistent design i pulverlackerat stål.
- Enkel åtkomst för service via avtagbar frontplåt.

Cigarettändaren är tillverkad i tåligt pulverlackerat stål och särskilt utformad för att motstå hårt slitage och åverkan. Särskilt lämpad för miljöer med höga säkerhetskrav och där öppen låga kan innebära en säkerhetsrisk – såsom rättspsykiatri, kriminalvård, ungdomshem m.m.

Produkten är försedd med en belyst, vandalresistent tryckknapp och manipulationssäkra fästskruvar som standard.

Enheten monteras direkt på vägg eller på annan plan yta och ansluts till det fasta elnätet via ett genomföringshål på baksidan. Val av volt (230 eller 110) görs i samband med beställning. Installation ska ske av yrkesperson med behörighet för elinstallation.

Under installationen lossas säkerhetsskruven så att frontplåten kan tas bort och väggboxen fästas. När enheten är korrekt installerad, återmonteras frontplåten och säkras med skruven.

För servicebehov kan frontplåten enkelt tas bort, utan att själva väggboxen behöver demonteras.

Vid användning trycker användaren på knappen och släpper. En säkerhetstimer aktiveras, vilket startar en automatiserad cykel: elementet värms upp, stängs av och genomgår därefter en nedkylningsfas. Cykeln kan inte startas om förrän den är helt avslutad, vilket minimerar risk för felanvändning eller överhettning.

Den flammfria cigarettändaren bidrar till ökad säkerhet genom att helt ersätta traditionella tändare och tändstickor, vilket minskar risken för bränder, skadegörelse och hotfulla situationer. Den fasta installationen bidrar till att rökning sker på anvisade platser, vilket underlättar tillsynen och minskar personalens arbetsbörda.

Cigarettändaren lämpar sig för inomhusmiljöer och i viss mån väderskyddande utomhusmiljöer. Vid placering utomhus rekommenderar vi den mer vädertåliga och robusta HSC101 Cigarettändare, utomhus.

PRODUKTDATA

Material

Pulverlackerad stål.

Tekniska data

Vikt: 1,5 kg. Kapslingsklass IP55. 230 V eller 110 V (val görs vid beställning). CE-märkt. Elementet är av skruvtyp, modell CIG-SL, och sitter internt monterat för ökad säkerhet. Om cigarettändarens tändstift slutar fungera efter en tid är CIG-SL-elementet troligen förbrukat. Beställ ett nytt via order@healsafeinterior.com.

Garanti

12 månader, med undantag för CIG-SL värmeelementet som är en förbrukningsvara.

Montering

Vid installation lossas säkerhetsskruvarna som håller fast frontplåten. När skruven är borttagen kan frontplåten lyftas av, vilket ger åtkomst till väggboxen. Väggboxen monteras och ansluts till elnätet. När enheten sitter säkert på plats återmonteras frontplåten och fästs med säkerhetsskruvar.

Levererans

Leveranstid 6–8 veckor. Observera att oförutsedda händelser kan påverka leveransen. För mer information om aktuell leveranstid i samband med orderbekräftelse eller innan beställning, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com. Vid reklamation, vänligen kontakta oss på info@healsafeinterior.com.

Underhåll

Rengöring bör utföras med mildt rengöringsmedel och mjuk trasa. Undvik slipande material samt starka kemikalier som kan skada den pulverlackerade ytan. Applicera rengöringsmedel på trasan – inte direkt på produkten – och undvik att vätska tränger in i tryckknapp, cigaretthåll eller andra öppningar. Rengör endast produkten när strömmen är bruten. Detta för att undvika fuktskador och säkerhetsrisker vid kontakt med elektriska komponenter såsom tryckknapp och cigaretthåll. Rengöring bör utföras regelbundet, särskilt i miljöer med hög belastning, fukt eller där hygien är särskilt viktig. Högtryckstvätt och ångrengöring får ej användas.

Hållbarhet

Ciglow innehåller elektriska komponenter, och skall sorteras som elavfall.

Tillverkning/Produktion

Europa.

Ersättningsdel:

Glödstift HSC102 (skruvmodell), tillgängligt på begäran.