


# Instruktion för kapning av J-trac duschskena, 90°




## Exempel på kapning (höger sida):

De två "benen" på 1050 mm kan kapas för att erhålla önskad längd och bredd.

**Om du vill ha en total längd på 800 mm på den högra sidan:**

- Kapa 660 mm från den raka änden eftersom ändstoppet bygger ca 10 mm.



## Specifikation

- Aluminium
- Vit
- Hörnradie – 400 mm
- Total längd (ytterkant) – 1450 mm (1460 mm inkl. ändstopp)
- Rak längd från kurva (innerkant) – 1050 mm